


Garant
CNMG 09T304, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T304 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f: 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M

Rompevirutas	VS
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado