


Garant
CNMG 120404, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm

Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado