

Garant
CNMG 160612, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160612 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VM
Tolerancia	M

Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Radio angular	1,2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado