

Garant**CNMG 120408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VG
Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 170 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VG
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 170 m/min

Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado