

Garant**DNMG 110404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-2

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado