

Garant
DNMG 150608, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7140-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado