


Garant**DNMG 150604, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM

Rompevirutas	VM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DN. G 150604
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado