

Garant**DNMG 150608, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DN. G 150608
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM

Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado