


Garant
SNMG 120404, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7140-2 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado