

Garant**TNMG 160404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Aplicación principal	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado