

Garant**SNMG 120408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120408 HB7140-2 Radio angular: 0,8 mm
Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS

Número de cambios/cortes	8
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado