


Garant
SNMG 120404, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7140-2 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS

Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado