

Garant**VNMG 160404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Clase	HB7140-2
Material de corte	HM

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado