


Garant**WNMG 060404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M

Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado