

Garant**WNMG 060408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 060408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS
Material de corte	MD

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado