

Garant**CC. T 060202, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060202 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm

Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado