

**Garant**
**WNMG 080412, Clase: HB7140-2**


## Datos de pedido

Número de pedido	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 080412 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
 Rompevirutas: VG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 170 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 170 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Radio angular	1,2 mm
Material de corte	MD
Clase	HB7140-2

Rompevirutas	VG
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado