


Garant**WNMG 080412, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080412 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado