

**Garant****CC. T 09T304, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 09T304 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	CCMT 09T304
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Rompevirutas	VM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado