

**Garant**
**CC. T 09T308, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 09T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

### Descripción técnica

Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	VM

Recubrimiento	con revestimiento
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado