

**Garant****CC. T 060204, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 060204 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado