

Garant**DC. T 11T308, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T308
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado

Clase	HB7140-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado