

Garant**Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	622152 10
GTIN	4067263012641
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	160 mm
Longitud total	273 mm
Ancho de llave	10 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Perfil de salida	Ranura
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables	no
con varilla(s) de prolongación	no

Tipo de producto

Llave de vaso