

Garant**DC. T 070202, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070202 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT070202

Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado