

Garant**DC. T 11T308, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2

Código ISO plaquita de corte	DCMT11T308
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	VM
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado