

**Garant****SCMT 09T304, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado