

**Garant****SCMT 09T308, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Clase de artículo	21G

## Descripción

SCMT 09T308 HB7140-2 Radio angular: 0,8 mm  
Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

## Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7140-2
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado