

Garant**TCMT 16T308, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	3
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado