

Garant**TCMT 110202, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110202 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	TCMT 110202
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Rompevirutas	VS
Material de corte	HM
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Recubrimiento	con revestimiento

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado