

**Garant****TC. T 110204, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Clase de artículo	21G

## Descripción

TC. T 110204 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Aplicación principal	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado