

Garant**VBMT 110302, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Rompevirutas	VS
Código ISO plaquita de corte	VBMT110302
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado