

Garant**VB.. T 160404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 160404 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	HB7140-2
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	VBMT160404
Material de corte	HM
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Recubrimiento	con revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado