

**Garant**
**VC. T 110304, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 110304 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Tolerancia	M

Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VC.T 110304
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado