

**Garant****VC. T 160404, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160404 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	VC.T 160404
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm

Tolerancia	M
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado