

**Garant****VC.T 110302, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC.T 110302 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado