

Garant
VB.. T 110304, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 110304 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm

Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado