

Garant**VC.T 160402, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Clase de artículo	21G

Descripción

VC.T 160402 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado