

Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Nota:

Se requiere una modificación del soporte (inserto de asientos) antes de su uso.

Radio angular: 5 mm

Avance f_z por diente: 0,1 - 0,25 mm

Descripción técnica

Radio angular	5 mm
Avance f_z por diente	0,1 - 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150550FR-F10
Clase	HU7705

Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		