



## Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Clase de artículo	28R

### Descripción

#### Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificadora, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

### Descripción técnica

Tamaño de plaquita	06
Longitud total $L_{tot}$	25 mm
Rosca de alojamiento M	M8
Ø de corte $D_c$	16 mm
Tornillo para plaquita	229915 (T7; 0,8 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	0,9 mm
Ø $D_3$	5 mm
Plaquita de corte adecuada	XP.. 0603
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	4,2 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	21 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,73 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	30 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Tornillo de amarre	229915
--------------------	--------