

**Garant****Cuchilla HSS para herramienta de desbarbado universal, Tamaño: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	156775 3
GTIN	4067263965053
Clase de artículo	15A

**Descripción técnica**

Para cuerpo de base	3 - 4,5
Material de corte	HSS

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	50 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	50 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	20 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	10 m/min	S
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		