

Garant**Cuchilla HSS para herramienta de desbarbado universal, Tamaño: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	156775 5
GTIN	4067263965060
Clase de artículo	15A

Descripción técnica

Para cuerpo de base	5 - 20
Material de corte	HSS

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	50 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	50 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	20 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	20 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	10 m/min	S
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		