

**HOLEX****Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535  
HB, AlTiN, Ø DC m7: 16,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 122686 16,5   |
| GTIN              | 4067263009313 |
| Clase de artículo | 12F           |

**Descripción****Ejecución:**

Taladrado eficiente especialmente para uso en **aceros inoxidables y resistentes a ácidos**. Filos principales rectos con **diseño de filo optimizado** para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para **una excelente evacuación de virutas**. Mayor resistencia al desgaste gracias al **avanzado sustrato de metal duro** y al **recubrimiento resistente a altas temperaturas**.

**Nota:**

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descripción técnica**

|  |              |
|--|--------------|
| Norma  | DIN 6537     |
| Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                     | 0,17 mm/rev, |
| Tolerancia Ø nominal   | m7           |
| Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>               | 93 mm        |
| Longitud total L   | 143 mm       |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                                    | 18 mm        |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                                     | 16,5 mm      |
| Número de filos Z  | 2            |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub> | 68,3 mm      |
| Serie  | Pro Inox     |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Recubrimiento          | AlTiN              |
| Material de corte      | MDI                |
| Ejecución              | 6×D                |
| Ángulo de punta        | 140 grados         |
| Mango                  | DIN 6535 HB con h6 |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar     |
| anillo de color        | azul               |
| Tipo de producto       | Broca espiral      |

### Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 140 m/min      | N          |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado con restricciones | 120 m/min      | N          |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 120 m/min      | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 110 m/min      | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 80 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 55 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 45 m/min       | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>            | adecuado                   | 35 m/min       | S          |
| húmedo máximo                         | adecuado                   |                |            |
| húmedo mínimo                         | adecuado con restricciones |                |            |