

**X.L...SR-D, SC3025, Tamaño de plaquita: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221933 12
GTIN	4059782505711
Clase de artículo	28E

Descripción**Ejecución:**

Plaquetas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	FG
Tamaño de plaquita	12
Código ISO plaquita de corte	XDLW120508-SR-D
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	SC3025
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,3 - 2 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG(G)	adecuado	260 m/min	K
seco	adecuado		
Aire	adecuado		