

**X.LT...ER-D721, GH2, Tamaño de plaquita: 06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221920 06
GTIN	4059782506497
Clase de artículo	28E

**Descripción****Ejecución:**

Plaquetas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descripción técnica**

Tipo	ALU
Tamaño de plaquita	06
Código ISO plaquita de corte	XPLT060308-ER-D721
Radio de programación para $a_p$ máx.	1,37 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	GH2
Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,2 - 1,5 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	600 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		