



Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$: 6 mm

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$: 76 mm

Longitud total L_{tot} : 40 mm

Ø de perforación de asiento: 22 mm

Plaquita de corte adecuada: PN.. 1205

Tornillo para plaquita: 229700

Descripción técnica

Ø de corte D_c	63 mm
------------------	-------

Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	PN.. 1205
Tornillo de amarre para calzo	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	76 mm
Calzo	229750
Profundidad de corte máxima $a_{p\ m\acute{a}x.}$	6 mm
Tornillo para plaquita	229700
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	47,5 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Tornillo de amarre	229702
Tornillo de amarre	229700
Calzo	229750