

Garant

**Fresa de avance elevado FeedKing, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
40/6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212910 40/6
GTIN	4045197549785
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la **base autoestabilizante de las plaquitas**. La **geometría optimizada** reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual **disminuye la carga del husillo principal**.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas **de 4 filos especialmente estables**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XD.. 070308
Profundidad de corte máxima a_p máx.	0,85 mm
Ø D ₃	27 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm

Ø de corte D_c	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	6
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	67 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Fresado circular de taladro a_p	0,85 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	26 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,66 grados
Serie	FeedKing
Ángulo de ajuste κ	10 grados
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2