



## Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Profundidad de corte máxima  $a_{p\text{ máx.}}$ : 6 mm

Ø exterior máximo  $D_{\text{máx.}}$ : 93 mm

Longitud total  $L_{\text{tot}}$ : 50 mm

Ø de perforación de asiento: 27 mm

Plaquita de corte adecuada: PN.. 1205

Tornillo para plaquita: 229701

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	PN.. 1205
----------------------------	-----------

Ø de perforación de asiento	27 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	50 mm
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	93 mm
Ø de corte $D_c$	80 mm
Tornillo para plaquita	229701
Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	47,5 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229701
--------------------	--------