

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1525, Tipo: UNI****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 222822 UNI |
| GTIN | 4960664671229 |
| Clase de artículo | 25A |

Descripción**Ejecución:**

Ejecución rectificada. Para una calidad de superficie notablemente superior.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo | UNI |
| Número de cambios/cortes | 10 |
| Código ISO plaquita de corte | PNEU 1205 ANER-GL |
| Clase | PR1525 |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 200 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 180 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 180 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | M |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| húmedo mínimo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |
| Aire | adecuado | | |