



Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Tornillo para plaquita	229701
Ø de corte D_c	100 mm
Plaquita de corte adecuada	PN.. 1205
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	113 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm

Longitud total L_{tot}	50 mm
Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	47,5 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Tornillo de amarre	229701
--------------------	--------