

**Garant****Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado, 3xD, Ø DC m7: 29mm****Datos de pedido**

Número de pedido	232300 29
GTIN	4045197346070
Clase de artículo	21S

**Descripción****Ejecución:****Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.****Aplicación:****Para el uso fijo y rotatorio.**Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox.  $\pm 0,1$  mm).**Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida.** Especialmente adecuada para el uso **MTC (Multi Task Cutting)** en la nueva generación de centros de fresado-torneado (**MTM**).

Con plaquitas n.º 232400 – 232780.

**Idóneo para:**

Plaquitas reversibles WOEX 05T304.

**Nota:****¡ATENCIÓN!**

Al salir la broca se cae un disco.

En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.

Tome las medidas de protección oportunas.

**Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).**

Encontrará el formulario de consulta en la eShop, en la página de producto en "Formularios".

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	87 mm

Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 8IP (1,3 Nm)
Número de filos Z	1
Longitud del mango L <sub>s</sub>	60 mm
Ø nominal D	29
Longitud total L	171 mm
Límite de ajuste máximo V <sub>máx</sub>	1,5 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	111 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP	239700 8IP